

产品确认书

PRODUCT IDENTIFICATION

客户名称: _____

产品名称: 紫外线杀菌灯

产品型号: ZW5D15W-Z150

料号: _____

日期: _____

电话: 金生 18520999017 (微信)

| 承制方确认 | | | 客户方确认 | | |
|-------|----|----|-------|----|----|
| 拟制 | 审核 | 批准 | 检验 | 审核 | 批准 |
| | | | | | |

一、产品用途:


此热阴极紫外线杀菌灯和配套电子镇流器启动性能好、工作稳定、紫外线辐射照度强、辐射效率高、使用寿命长,可广泛适应于各种空气消毒、水净化及表面杀菌领域。

二、技术参数:

佛山创客科技有限公司 Foshan Chuangke Technology Co., Ltd.
产品确认书


| | |
|-------------------|-------------------------|
| 产品型号: | ZW5D15W-Z150 |
| 配套电子镇流器: | 5W-170mA-电子镇流器 |
| 额定电压 (AC): | 220V |
| 输入电压范围 (AC): | 198V-242V |
| 输入电流 (220V): | 0.033-0.067A |
| 电源频率: | 50HZ |
| 功率因数: | >0.55 |
| 灯管功率: | 3.3-5.8W |
| 灯管管流: | 0.135-0.188A |
| 灯管管压: | 21.7±8V |
| 辐射照度: | ≥8.1 μw/cm ² |
| 有效寿命: | 8000h |
| 启动电压: | <0.22KVp |
| 镇流器和灯之间的最长连线: | 5 米 |
| 触发模式: | 输出单次启动高压 |
| 稳定时间: | 300s |
| 工作温度: | 0°C~50°C |
| 工作湿度: | 20%~90%(无结露无结冰) |
| 储存温度: | 0°C~70°C |
| 储存湿度: | 85%以下(无结露无结冰) |
| 空气中最佳光输出的环境温度 tc: | 29°C±2 |
| 水中最佳光输出的水温 tc: | 25°C±1 |
| 安装长度 (L): | 150mm |
| 灯管管径 (D): | 15mm |
| 执行标准: | GB 19258-2012 |

三、外形结构:



四、使用方法：

- 1、安装：本紫外线灯管可以采用水平或垂直的方向安装在灯具或电器箱里。
- 2、连接：安装灯管前先确认灯头和灯座是否配套，安装时需谨慎，确认灯头插针对准灯座插孔后方可嵌入。



五、使用注意事项：

- 1、紫外线灯管点亮后产生的紫外线对人的皮肤和眼睛有害，接触或靠近人员请穿戴好防护服，且不能用眼睛直视灯管。
- 2、紫外线灯管为石英玻璃制品，确保轻拿轻放，不可用手直接与灯管接触。
- 3、在使用时，灯管和镇流器输出引线不宜超过 5 米长，过长的输出引线可能会影响灯管的启动性能。

